

polyester omsnoeringsband

lengte x breedte 2500 m x 12 mm,
kern rol Ø 406 mm, tot een
krachtuitoefening van 2588,96 N
scheurvast, oppervlak gestanst, in
donkergroen



Artikelnummer: 240083

polyester omsnoeringsband

- voor harde en zware producten
- lengte x breedte 2500 m x 12 mm
- kern rol Ø 406 mm
- tot een krachtuitoefening van 2588,96 N scheurvast
- oppervlak gestanst
- in donkergroen

Technische details

type verpakking	omsnoeringsband	scheurvastheid	2588,96 N
materiaal	polyester	breedte	12 mm
voor pakkettype	harde en zware producten	lengte	2500 m
aandeel gerecycled materiaal	97 %	kleur	donkergroen
oppervlak	gestanst	gewicht	12,5 kg
diameter rolkern	406 mm		

Dit past ook bij ...

213523		brievenweegschaal, platform van kunststof, Ø 120 mm, weegbereik van 0,002 tot 5 kg, afleesbaarheid in 1 g stappen
216514		mini-stretchfolie, folie lengte x breedte 150 m x 100 mm, Van polyethyleen / cast-folie, dikte 17 µm, in transparant
217110		cutter, afbreekmes, snijdiepte 3 - 10 mm
221067		vouwtrapje, 2 sporten met antislipprofiel (incl. bordes), bordes hoogte 1180 mm, van staal, balken met duurzame en sterke epoxy lak
227353		wandfolderhouder, hoogte x breedte x diepte 520 x 340 x 100 mm, Passend voor 6 x DIN A4 liggend, 6 plank(en) in transparant