

## trekpomp

draagvermogen 120 kg, 1 zuigscha(a)l(en) met Ø 210 mm, met trekpomp en indicatie voor het behoud van de onderdruk, romp van aluminium, inhoud levering: in de koffer



Artikelnummer: 891239

## Zuigheffer

### met 1 zuigschaal






trekpomp

- draagvermogen 120 kg
- geschikt voor gladde, gasdichte transportgoederen
- 1 zuigscha(a)l(en) met Ø 210 mm
- met trekpomp en indicatie voor het behoud van de onderdruk
- romp van aluminium
- inhoud levering: in de koffer

## Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	zuigschalen aantal	1 stuks
hijswerktuigtype	plaatheffer	hefwerktuig uitrusting	trekpomp en indicatie voor het behoud van de onderdruk
type plaatheffer	trekpomp	materiaal	aluminium
draagvermogen	120 kg	inhoud levering	in de koffer
geschikt voor (product/materiaal	gladde, gasdichte transportgoederen	gewicht	2 kg
diameter schijven	210 mm		

## Dit past ook bij ...

221159		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm