




## Kärcher Kärcher Kehrsaugmaschine KM 75/40 W G KM 75/40 W G

Artikelnummer: 237279

**KÄRCHER**



## Technische Details

Antrieb	4-Takt-Motor	Arbeitsgeschwindigkeit	4,5 km/h
Akkubetrieb	nein	Anzahl pro Palette	1 st
Arbeitsbreite	550 mm	Verpackungsmenge	1 st
Höhe	1190 mm	Max. Flächenleistung	3375 m <sup>2</sup> /h
Breite	750 mm	Kehrgutbehälter	40 l
Lieferumfang	Polyester-Flachfaltenfilter	Gewicht (mit Zubehör)	87 kg
Ausstattung	Polyester-Flachfaltenfilter	Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	750 mm
Abmessungen (L × B × H)	1430 / 750 / 1190 mm	Antriebsart	Benzin
Gewicht	110,614 kg	Motorenhersteller	Kohler
Steigfähigkeit	15 %	Länge	1430 mm
Filterfläche	1,8 m <sup>2</sup>	BaRaGr	21
Antrieb - Leistung	3300 W		