



LEGE BEHUIZING

TK PC 77-8-tm



TK PC 77-8-tm

Lege behuizing

CUSTOMIZABLE

65 x 65 x 81 mm

Artikelnummer: 13750101

Lege behuizing - Industrie kwaliteit IQ -, bodem: glasvezel versterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deksel: polycarbonaat, transparant

met metrische voorstansingen



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	65 mm
Lengte:	65 mm
Hoogte:	81 mm
Inwendige lengte:	69 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Dichting:	Polyurethaan
Deksel Schroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen



LEGE BEHUIZING

TK PC 77-8-tm

Beschermingsgraad:	IK08 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 deel 100
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
doorslagspanning AC:	690V V
doorslagspanning DC:	1000 V
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	960°C conform VDE 0471/ EN 60695
Ontbrandings gedrag volgens UL:	5VA nach UL 50 / UL 746C
verzegelset:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
Voorgestante openingen:	Ja