

# ROLINE 19-inch wandbehuizing Basic 5 U, kort zwart

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Art.nr.</b>           | 26.21.0185    |
| <b>Fabrikant</b>         | ROLINE        |
| <b>Art.nr. fabrikant</b> | 26.21.0185    |
| <b>EAN (een stuk)</b>    | 7630049601888 |



## ROLINE 19 inch wandbehuizing Basic 5 U kort zwart

De wandbehuizingen uit de ROLINE Basic serie zijn perfect voor het monteren van actieve en passieve componenten. Ze onderscheiden zich van veel andere behuizingen door hun eenvoudige en vooral tijdbesparende installatie. Dankzij hun moderne design passen ze harmonieus in elk kantoor of huis. De behuizing biedt twee afzonderlijke montagemogelijkheden: Aan de voorkant bevindt zich een draaibare verticale 3U-rail, die naar keuze horizontaal of onder een hoek kan worden geplaatst. Aan de achterkant bevindt zich een vaste horizontale 2U-rail, die geschikt is voor bijvoorbeeld passieve netwerkcomponenten. De gestante montagegaten in het hele onderste gedeelte van de behuizing maken het ook mogelijk om componenten te installeren die niet geschikt zijn voor 19", zoals switches en routers. Als alternatief kan hiervoor een montageplaat worden bevestigd.

### Technische specificaties

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Producent       | ROLINE                                                          |
| Produkt groep   | 19"-/10"-techniek                                               |
| Produkt type    | 19"-Wandkast                                                    |
| Kleur           | zwart                                                           |
| Leveringsomvang | 19-inch wandbehuizing Basic 5 U, 2x sleutel, montagehandleiding |
| Hoogte eenheden | 5 HE                                                            |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| leveringsvoorwaarde          | volledig gemonteerd |
| Materiaalgroep               | Staal               |
| Wandmontage mogelijk         | ja                  |
| Stelvoeten                   | nee                 |
| Maximaal gewicht             | 30 kg               |
| Beschermingsklasse (IP-code) | IP20                |
| Geluddicht                   | nee                 |
| Voorzijde                    | Staaldeur           |
| Rackrails                    | ja                  |
| Zijpanelen inbegrepen        | nee                 |
| Afneembare zijpanelen        | nee                 |
| Afneembare voordeur          | nee                 |
| Afneembare achterdeur        | nee                 |
| Beluchting                   | passief             |
| RAL-kleur                    | RAL 9005 Gitzwart   |
| Hoogte                       | 475 mm              |
| Breedte                      | 500 mm              |
| Diepte                       | 475 mm              |
| Gewicht                      | 8.5 kg              |