

# KERN FXN10K-3M

Tischwaage geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP68, auch mit Eichzulassung [M]



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	5 g
Anwärmzeit:	10 min
Anzahl der Wägebereiche:	1
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	5 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	2 s

Empfohlenes Justiergewicht:	15 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	5 g
Reproduzierbarkeit:	5 g
Tarierbereich:	-15 kg
Wägebereich [Max]:	15 kg
Wägeeinheiten:	g kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2,500 cm
-----------------------------	----------

## Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	5 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	100 g
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

## Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	2 g
Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	20 g
Zählaufösung:	7500

## Funktionen

SLEEP-Funktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	95 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	25 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

## Energieversorgung

Batterie:	4x1.5 V Size D
Batterie-Betriebsdauer:	500 h

## Dienstleistungen (optional)

DAkS-Kalibrierschein:	963-128
Eichung:	965-228
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	325 x 365 x 225 mm
Bruttogewicht:	3,775 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3,160 kg
UN-Nummer (Gefahrgut):	3496
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	240 x 280 x 120 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	240 x 280 x 120 mm
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	236 x 195 mm

# KERN FXN10K-3M



Tischwaage geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP68, auch mit Eichzulassung [M]

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

