

# DRAKA Câble S/FTP-H UC900 SS23 AWG23, au mètre

**Numéro d'article** 21.05.4040  
**Constructeur** Draka Holding  
**Référence constructeur** 1001032-



- Structure

Conducteur: cuivre, Ø: 0,56 mm (AWG23)

Isolation: Polyéthylène, Ø 1,4 mm

Blindage des paires: Feuille d'aluminium et plastique

Blindage global: tresse de cuivre étamé

- Propriétés électriques à 20°C±5°C

Résistance <= 150 Ohm/km

Isolation (500 V) >= 5000 MOhm\*km

Capacité à 800 Hz 43 nF/km

Durée du signal <= 535 ns/100m

Résistance de raccord à 1 MHz <= 5 mOhm/m

Résistance de raccord à 10 MHz <= 5 mOhm/m

Résistance de raccord à 30 MHz <= 10 mOhm/m

Résistance de raccord à 100 MHz <= 20 mOhm/m

## Caractéristiques techniques

Constructeur Draka Holding

Groupe de produits Câble Twisted Pair

Types de produits Câble d'installation

Contenu 1 m

Type de protection	PiMF
Qualité de transmission	Cat7 / Class F
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 23
Type de fils	Fil solide
Rayon de courbure	minimum 60 mm
Ø externe du câble	7,5 mm
Câble LSOH	oui
Matériel du manteau extérieur du câble	FRNC
Classe de protection d'incendie	Eca