

VARIOfit dubbele kopwandwagens

draagvermogen 400 kg, laadvlak
lengte x breedte 850 x 500 mm,
platform van hout, opbouw 2
kopwanden (massief), 2 zwenk- en 2
bokwielen, zwenkwielen met
EasySTOP, met TPE-banden

Artikelnummer: 202991



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Dubbele kopwandwagen

dubbele kopwandwagens

- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm
- laadhoogte 255 mm
- platform van hout
- opbouw 2 kopwanden (massief)
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- met TPE-banden
- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel transportwagen




kleur gentiaanblauw // RAL5010

type wagen	platformwagen	materiaal verwerking	gelast
type platformwagen	dubbele kopwandwagens	euronorm	nee
draagvermogen	400 kg	in-/uitklapbaar	nee
laadhoogte	255 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte laadvlak	850 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	500 mm	wiellager	kogellager
materiaal platform	hout	wieluitrusting	zwenkwielen met EasySTOP
constructies	2 kopwanden (massief)	wielstand	rechthoekig
nestbaar	nee	hoogte	975 mm
materiaal onderstel	staal	garantie	12 jaar
oppervlak onderstel	m. poedercoating	gewicht	31 kg

Gerelateerde Producten

203072		4 zwenkwielen, voor transportwagens, banden rubber, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203075		schrijfbord voor platformwagens, van hout, staand formaat voor DIN A4
203076		schrijfbord voor platformwagens, van hout, liggend formaat voor DIN A4
203078		beschermlijst voor platformwagens, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203079		4 stootrollen, voor transportwagens, van kunststof, diameter 100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203082		wielen met luchtbanden, voor transportwagens, banden lucht, draagvermogen 390 kg, diameter 230 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203088		wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203089		wielen met massief rubberen banden, voor platformwagens, banden massief rubber, antistatisch, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

149743		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
203396		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm

221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg