

## Karosserie- und Spezialwerkzeuge

### Bandschleifer UT 8765 A

Zum Einsatz mit Endlos-Schleifbändern 20 x 520 mm

Artikel-Nr. UT 8765 A



### Beschreibung

- Zum Einsatz mit Endlos-Schleifbändern 20 x 520 mm
- Mit stoßgedämpfter Schleifarmlührung und stufenloser Schleifarmschwenkung um 160°
- **Drehzahl: 11.000 min-1**

### Technische Daten



Leerlaufdrehzahl  
11000 U/min



Schleifband (L x B)  
20x520 mm



Beschleunigung  
<2,5 m/s<sup>2</sup>



Schalldruckpegel  
87,2 dB (A)



Schalleistungspegel  
98,2 dB (A)



Luftverbrauch  
4,0 l/s



Druckluftanschluss  
1/4 Zoll



Baulänge  
310 mm



Gewicht  
0,8 kg

### Ähnliche Produkte



**UT 876**