


-Synergy 21 LED light panel rund 18W -24V dualweiß V5 CRI>90



kwh/1000h:	19,80
Lumen:	1350
Watt:	18,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Ultra Slim LED Panel Light V5
Geeignet für den Decken oder Wandeinbau

Leistungsaufnahme: 18Watt
Rahmenfarbe: weiß
Lumenzahl: 75 Lm/W, 1350lm
Lichtfarbe: 3000K, CRI>90
Abstrahlwinkel 120°
Schutzklasse: IP40
Arbeitstemperatur: -30° to +50°
Stromzufuhr: Konstantstrom 540mA, 18W, 28-32V, ohne Netzteil, siehe Zubehör
Aussendurchmesser: 240mm
Einbaudurchmesser: 220mm
Höhe: 12,5mm

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 19,8

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120

Merkmal	Wert
Ampere:	0.54
CC oder CV:	CC
CRI:	>90
Dimmbar:	Ja, abhängig vom Netzteil
Grösse:	240*12,5
LED - Gehäusefarbe:	weiß
LED - Gehäusematerial:	Aluminum
Lichtfarbe:	Dual/CCT
Lichtfarbe in Kelvin:	3000 ~6000
Lumen:	1350
Schutzklasse:	IP40
Volt:	28-32
Gewicht:	0.6 Kg

Weitere Bilder

