

Artikelnummer: 125236

Kurzbeschreibung: Werkkooi voor heftrucks type MB-II, voor 2 personen, tot 300 kg, L 1040 x B 1300 x H 2155 mm, geeloranje RAL 2000



Langbeschreibung: Werkkooi voor stapelaars type MB-II, voor 2 personen, tot 300 kg, L 1040 x B 1300 x H 2155 mm: Uw taken omvatten reparatie- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. Met dit werkplatform van het type MB-II kunt u het veilig uitvoeren. Het hefwerkplatform type MB-II maakt het mogelijk om een dwars- of lengterichting op te pakken door een vorkheftruck - zodat het platform ook in kleine ruimtes kan worden gebruikt. Omdat veiligheid voorop staat, zorgt een inrijbeveiliging ervoor dat de vorkheftruck alleen kan worden opgetild als het beschermrooster is opgeklapt. De door DGUV voorgeschreven doorrijbeveiliging van de vorkheftruckmast wordt altijd in acht genomen. De grendelvergrendeling in de ingangszakken voorkomt dat de vorken onbedoeld wegglijden. Een toegestaan totaalgewicht van 300 kg maakt een gelijktijdige toegang tot het hefwerkplatform voor maximaal twee personen mogelijk en biedt voldoende capaciteit voor extra gereedschap of materiaal. De persoonlijke mand is gemakkelijk toegankelijk via de ingang deur. Het antislip hefwerkplatform zorgt ervoor dat mensen zich vrij op het hefwerkplatform kunnen bewegen.

Platform & Mandje:

- Toegelaten voor 2 personen
- Toelaatbaar totaalgewicht: 300 kg
- Met ingang deur, naar binnen openend (aan de smalle kant)
- 2 beschermende roosters opvouwbaar tot de hoogte van de borstwering (maaswijdte 50x50)
- Beschermrooster met kettingbeveiliging met kettingbeveiliging
- Antislip hefwerkplatform
- Ondersteloppervlak: L 800 x B 1200 mm
- Incl. gegalvaniseerd gereedschapsbakje

Vorkheftruckbevestiging:

- Voor het oppakken van vorkheftrucks aan de brede en smalle zijde
- Ook geschikt voor reachtrucks
- Inkombeveiliging op ongebruikte ingangsvakken
- Veiligheidsbouten voorkomen dat de vorken wegglijden.
- Binnenzakafmetingen brede zijde:
 - Afstand (A): 600 mm
 - Breedte (B) x Hoogte (C): 200 x 80 mm
- Binnenzak afmetingen smalle zijde:
 - Afstand (A): 190 mm
 - Breedte (B) x Hoogte (C): 200 x 80 mm

Meer details:

- Voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden op hoogte voor maximaal twee personen.
- Stevige, duurzame stalen constructie (vierkante buis)
- In gelakte of thermisch verzinkte uitvoering
- Buitenafmetingen: L 1040 x B 1300 x H 2155 mm.
- Eigen gewicht: ca. 127 kg (gegalvaniseerd), 136 kg (gelakt)
- Ta'oeV Nord getest op veiligheid, volgens DGUV (Duitse wettelijke ongefallenverzekering).

