



Beschrijving:

Enghalsfleschen 50 ml mit Schraubverschluss rund, naturfarben aus unzerbrechlichem und lebensmittelechtem Polyethylen (LD-PE)

- ideaal voor het opslaan van monsters
- licht samendrukbaar en daarbij vormbestendig
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- geschikt voor levensmiddelen en temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- geschikt voor de vaatwasmachine en diepvries
- Reserveonderdeel: Sluiting
- Diameter d=37,5 mm / Hoogte h=86 mm (zonder dop)
- w = binnen-Ø van de vulopening = 12,9 mm
- a = schroefdraad buiten-Ø = 18 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	422400
GTIN	4007228422405
Douanetarief	39233010
Verpakkingseenheid (PU)	30

Kleur	natuurlijk
Volume in L	0,05
Gewicht (kg)	0,01
D x B x H (mm)	38 x 38 x 86

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	30
D x B x H (mm)	250 x 250 x 85

Brutogewicht VE kg	0,425
--------------------	--------------

Pallet

Aantal kartonnen	336
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 0,83

Kartonnen dozen per laag	42
Gewicht (kg)	162,8