

BS-ROLLEN ped de machine

boîtier en acier, fixation avec
panneau, longueur x largeur 120 x
120 mm

Numéro d'article: 222420



BS-ROLLEN Pied de machine complément idéal des roulettes

ped de machine

- boîtier en acier
- fixation avec panneau, longueur x largeur 120 x 120 mm
- espacement des trous des vis 100/85x100/85 mm, Ø trou des vis 11 mm
- équipé de : pédale, amortisseur à ressort
- avec pied en caoutchouc

Détails techniques

manutention dynamique	ped de machine	Ø de trou de vis	11 mm
pour hauteur de construction des	202 mm	réglage en hauteur	167-207 mm
matériau de boîtier	acier	élément de fixation	panneau
longueur de plaque	120 mm	équipement pied de machine	pédale, amortisseur à ressort
largeur de plaque	120 mm	soubassement	pied en caoutchouc
distance trou de vis	100/85x100/85 mm	Poids	1,65 kg

Cela s'adapte aussi ...

221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés