

## Lacont

### armoire pour produits toxique/dangereux storeLAB CHS-2FAS 950

Convient pour substances dangereuses pour l'eau, toxiques et caustiques, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 950 x 500 mm, 1 plateau(x) avec tablette en acier, en bas tablette de rétention avec caillebotis, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

storeLAB



Numéro d'article: 522740

### Lacont Armoire pour laboratoire et pour produits dangereux storeLAB CHS-2FAS 950

#### pour fûts

armoire pour produits toxique/dangereux

- Pour stockage dans l'atelier de travail
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau, toxiques et caustiques
- pas protégé contre les incendies
- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 950 x 500 mm
- hauteur x largeur x profondeur intérieures 1719 x 910 x 440 mm
- pour fût 2 x 60 litres + bidons
- structure en acier



- double porte battante avec perforation décorative
- Verrouillable en toute fiabilité avec serrure à cylindre
- 1 plateau(x) avec tablette en acier, en bas tablette de rétention avec caillebotis
- force par plateau 50 kg
- réglable au pas de 25 mm
- volume de rétention de la tablette de rétention 20 l
- volume de rétention du bac de rétention 65 l
- tablette de rétention avec marquage Ü selon StawaR
- ventilation et purge avec ventilation naturelle forcée par les grilles d'aération
- raccord de ventilation via tubulure LN 80 dans le toit de l'armoire
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- satisfait aux exigences WHG §19
- répond aux exigences TRGS 514 / TRGS 526
- satisfait aux exigences DGUV







## Détails techniques






type de stockage de produits dan	armoire	tablette de rétention	oui
type de meuble	armoire	volume de rétention de la tablette	65 l
type d'armoire	armoire pour produits dangereux	construction (autorisation)	tablette de rétention avec marquage Ü selon StawaR
lieu de stockage	dans l'atelier de travail	ventilation et purge armoire	ventilation naturelle forcée
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau, toxiques et caustiques	raccordement de ventilation armo	tubulure LN 80 dans le toit de l'armoire
coupe-feu	pas protégé contre les incendies	matériau	acier
hauteur	1950 mm	couleur du corps	gris clair // RAL7035
largeur	950 mm	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
profondeur	500 mm	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
hauteur intérieure	1719 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur intérieure	910 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur intérieure	440 mm	surface de tablette	finition peinture époxy
capacité	fût 2 x 60 litres + bidons	verrouillable	oui
équipement armoire	tablettes, tablette de rétention	système de fermeture	serrure à cylindre
nombre de tablettes/niveaux	1 pièce	type de porte	double porte battante avec ventilation
type tablette/niveau	tablette en acier	soubassement	socle
type tablette/niveau (dernier ni	tablette de rétention avec caillebotis	certification DGUV	satisfait aux exigences DGUV
volume de rétention des tablette	20 l	certification TRSG	répond aux exigences TRGS 514 / TRGS 526

charge tablette	50 kg	certification WHG	satisfait aux exigences WHG §19
tablette réglable au pas	25 mm	Poids	100 kg

## Accessoires

149137		embout d'adaptation pour système de circulation d'air avec filtre pour armoire pour produits toxique/dangereux, hauteur x largeur x profondeur 210 x 310 x 510 mm
200155		caisson de ventilation pour armoire pour produits toxique/dangereux, hauteur x largeur x profondeur 249 x 200 x 442 mm
505247		tablette de rétention pour armoire pour produits toxique/dangereux, pour armoire largeur x profondeur 950 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 70 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair
522745		Bac intérieur PE pour tablette de rétention, pour armoire pour produits toxique/dangereux, pour armoire largeur x profondeur 950 x 500 mm
522747	.	Bac intérieur PE pour Tablette de rét., pour armoire pour produits toxique/dangereux, pour armoire largeur x profondeur 950 x 500 mm

## Cela s'adapte aussi ...

200803		Tablette de rétention fixe, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 425 x 3280 x 1300 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
508470		panneau de signalisation de premiers secours, affiche de la Fédération allemande des caisses de prévoyance industrielles (information Assurance accidents légale allemande 204), instructions premiers secours, panneau d'information, en plastique, surface Standard, hauteur x largeur 560 x 400 mm
525732		symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm
526779		douche corporelle, raccordement 3/4" extérieur, en acier inoxydable, pour montage mural