

Termékinformációk

13 66 180

KNIPEX StriX®

Csupaszító fogó kábelvágó ollóval

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V

- Vezetékcsupaszító kábelvágó ollóval – két alapvető fontosságú szerszám az elektromos szereléshez egyetlen fogóban
- Integrált kábelvágó olló réz és alumínium kábelek tiszta, törés nélküli vágásához
- Kiegészítőleg induktívan edzett vágóélek, vágóél-keménység kb. 57 HRC.
- A csupaszító pengék univerzális beállítása recézett csavar segítségével
- Karcsú kivitel a jó hozzáférhetőség érdekében
- Egy, többeres és finom sodrott, műanyag vagy gumi szigetelésű vezetékek csupaszítása akár 5 mm átmérőig vagy 10 mm² keresztmetszetig
- A lépcsős kialakítású pofa vizuális orientációs segítséget nyújt a huzal szabványos hosszúságú (11 mm és 16 mm) lecsupaszításához
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

Általános

| | |
|-----------|---|
| Cikkszám | 13 66 180 |
| EAN | 4003773081319 |
| Fogó | krómozott |
| Fej | krómozott |
| Fogantyúk | többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély |
| Súly | 213 g |
| Méretek | 180 x 53 x 27 mm |
| Szabvány | DIN EN 60900 IEC 60900 |
| | |

Műszaki jellemzők

| | |
|---|----------------------|
| Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél | 50 mm ² |
| Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél | Ø 15 mm |
| Csupaszoló vágási méret négyzetmilliméter | 10,0 mm ² |
| Csupaszoló vágási méret (átmérő) | Ø 5,0 mm |
| AWG | 8 |
| VDE-engedéllyel | igen |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

