

Information produit

83 20 010

Clé serre-tubes 45°

DIN 5234

- Modèle suédois
- Mâchoires coudées à 45°
- Denture orientée dans le sens inverse de la rotation
- Denture trempée par induction
- Branche en profilé double T
- Bague de fixation imperdable
- Revêtement poudre rouge, mâchoires polies
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

Réf.	83 20 010
EAN	4003773014218
Pince	revêtement poudre, rouge
Poids	817 g
Dimensions	320 x 49 x 20 mm
Norme	DIN 5234
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Écartement	42 mm
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 1 5/8
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 42 mm
Capacité pour écrous, ouverture	42 mm
Diamètre intérieur en pouces	Ø 1 pouces

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

