

Termékinformációk

97 53 18 SB

KNIPEX Twistor®16

Önbeállító krimpelő fogó érvéghüvelyekhez
Elfordítható krimpelő fejjel



- A krimpelő fej 360°-ban szabadon elfordítható, 8 rögzítési pozícióval rendelkezik
- Szögletes krimpelőprofil, nagy kapacitású tartomány 0,14 és 16 mm² között
- Az érvéghüvelyek krimpelése szinte minden munkahelyzetből lehetséges
- A krimpelő fogó automatikusan rááll a különböző keresztmetszetekre
- Két oldalról hozzáférhető krimpelő nyílás, a nagyon hosszú érvéghüvelyek utántolhatók
- Twin érvéghüvelyek préselése 2 x 6 mm²-ig lehetséges
- állandóan jó minőségű krimpelés a kényszerzárással (kioldható)
- Könnyű és kézreálló szerszám, a kéz erejét könyökkaros mechanika erősíti fel
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett


Altalános

Cikkszám	97 53 18 SB
EAN	4003773082736
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	475 g
Méret	200 x 114 x 26 mm

Műszaki jellemzők

Alkalmazás	érvéghüvelyek
Kapacitás négyzetmilliméter	0,14 — 16 mm ²
AWG	26 — 6
Fészkek száma	1

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



Egyedülállóan rugalmas: az összekötők szinte minden helyzetből bevezethetők az elfordítható krimpelő fejbe

A Twin érvéghüvelyek 2 x 6 mm²-ig átállítás nélkül préselhetők



360°-ban elfordítható krimpelő fej a lehető legjobb hozzáférhetőséghez még szűk körülmények között is