

RAPIDLIFT

draagvermogen 1000 kg

vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, draagbreedte 540 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 82 mm

Artikelnummer: 119885



RAPID
LIFT

RAPIDLIFT Hoogheffende palletwagen

Draagvermogen 1000 kg

draagvermogen 1000 kg

- vork lengte x breedte 1150 x 160 mm
- draagbreedte 540 mm
- zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm
- vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 82 mm
- hefhoogte 800 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- lastzwaartepunt 600 mm
- zeer stabiel dankzij automatische zijsteunen
- vorken van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
- torsiestijve staalconstructie
- dissels van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9005 gitzwart
- stuuruitslag 205 °
- lengte 1650 mm
- gewicht 130 kg
- hefmotor 1,5 kW
- met batterij 12V/65 Ah





Technische details

hijswerktuig	hefwagen	materiaal vorkwielen	nylon
hefwagentype		breedte vorkwiel	50 mm
draagvermogen	1000 kg	diameter vorkwiel	82 mm
lengte vork	1150 mm	stuuruitslag	205 °
vorkbreedte	160 mm	snelheffing	nee
draagbreedte	540 mm	lastzwaartepunt	600 mm
lengte	1650 mm	spanningsverzorging	batterij 12V/65 Ah
bediening heffing	elektro/hydraulisch	materiaal	staal
vermogen hefmotor	1,5 kW	oppervlak vork	m. poedercoating
bediening wielonderstel	elektrisch	kleur vork	vermiljoen // RAL2002
hefhoogte (min.)	85 mm	materiaal dissel	staal
hefhoogte (max.)	800 mm	oppervlak dissel	m. poedercoating
materiaal zwenkwiel	nylon	kleur dissel	gitzwart // RAL9005
breedte zwenkwielen	50 mm	WEEE-apparaatsort	groot apparaat cat. 4
diameter zwenkwielen	200 mm	gewicht	130 kg

Gerelateerde Producten

403572		voet-afstandsbediening, kabel 5 m lang
--------	--	----------------------------------------

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendeck gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221284		werkhandschoenen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
626475		Gaasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten