

stumpf

afvalverzamelaar

Modul-Vario 120

niet-brandbaar, Inhoud 1 x 120 l,
hoogte x breedte x diepte 1100 x
450 x 450 mm, binnenbak van staal
met corrosiebeschermende
zinklaag, romp van staal met slag-
en krasvaste poedercoating in grijs-
aluminiumkleurig, deksel van staal
met slag- en krasvaste
poedercoating in grijs-
aluminiumkleurig



Artikelnummer: 185715



stumpf Afvalverzamelaar Modul-Vario 120

Handbediening

afvalverzamelaar

- legbord
- niet-brandbaar
- Inhoud 1 x 120 l
- hoogte x breedte x diepte 1100 x 450 x 450 mm
- geschikt voor binnen
- Met klep - de opening gebeurt handmatig
- sluit gedempt dankzij soft-close-functie
- binnenbak van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- Eenvoudig te legen via deur
- bak afsluitbaar met vierkantslot
- romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs-
aluminiumkleurig
- deksel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs-



aluminiumkleurig

- inhoud levering: inclusief pictogramsticker
- getest conform DIN 4102 BK A1
- 5 jaar garantie






Technische details

verwijdermiddel	afvalverzamelaar	afdak	nee
plaats van toepassing	binnen	sluitsysteem	vierkantslot
opstelling	legbord	kleur deksel	grijs-aluminiumkleurig
inhoud	120 l	kleur uitvoering	grijs-aluminiumkleurig
verzameleenheid	1 stuks	materiaal romp	staal
hoogte	1100 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
breedte	450 mm	kleur romp	grijs-aluminiumkleurig
diepte	450 mm	materiaal deksel	staal
brandveiligheid	niet-brandbaar	oppervlak deksel	m. poedercoating
uitvoering afvalbak	1 inworpopening	materiaal binnenbak	staal
binnenbak	ja	leging via	deur
oppervlak binnenbak	verzinkt	stapelbaar	nee
dekselbediening	handmatig	vorm	hoekig
verrijdbaar	nee	garantie	5 jaar
plafond	ja	norm	DIN 4102 BK A1 (getest)
type deksel	klep	inhoud levering	inclusief pictogramsticker
deksel functie	sluit gedempt dankzij soft-close-functie	gewicht	19,2 kg

Gerelateerde Producten

220550		4 dubbele rollen, waarvan 2 met rem, voor afvalverzamelaar, banden polyamide
220552		vuilniszak, inhoud 120 l, in transparant

Dit past ook bij ...

102986		rolcontainer, draagvermogen 500 kg, laadvlak lengte x breedte 815 x 724 mm, hoogte 1660 mm, nuttige hoogte 1460 mm, opbouwelementen: 2 kopwanden (draadrooster), constructie van staal galvanisch verzinkt, platform van hogedruk polyethyleen in blauw, met kunststof-banden
146390		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in zwart, achterzijde magnetisch
468501		drilapparaat, voor Vuilniszak
526031		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, frame van metaal/kunststof in rood/zwart
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel