

hofe flessenstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1360 x 335 mm, vaklast 35 kg, 8 niveaus met fleselement, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus met coating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 228373



hofe
REGALSYSTEME



hofe Flessenrek

Basisveld

flessenstelling - grondveld

- ideaal voor horizontale opslag van flessen in horeca, hotels of wijnhandels
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1360 x 335 mm
- voor 200 flessen*
- vaklast 35 kg
- vak breedte x diepte 1300 x 300 mm
- 8 niveaus met fleselement
- Per 25 mm verstelbaar
- verstelbaar voor zowel vlakke als schuine opslag. bij schuine opslag kan het bezinksel zakken en blijft de kurk van binnen nat, zodat deze niet uitdroogt en krimpt
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met coating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met coating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie

- voor uw veiligheid volgens DGUV-regel 108-007 moeten stellingen met een hoogte/diepteverhouding van meer dan 5:1 geborgd worden om kantelen te voorkomen
- *capaciteit bij flessen die in dubbele rijen liggen




Technische details

meubeltype	stelling	vakdiepte	300 mm
stellingtype	flessenstelling	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	kliksysteem	legbord-/niveautype	fleselement
stellingveld	grondveld	legborden / schappen functie	verstelbaar voor schuin opslaan
geschikt voor (branches)	horeca, hotels, wijnhandels	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
geschikt voor (gebruik)	horizontale opslag van flessen	oppervlak legbord	m. coating
materiaal	staal	oppervlak standaard	m. coating
hoogte	2000 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
breedte	1360 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
diepte	335 mm	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
capaciteit	200 flessen	levering	gedemonteerd
vaklast	35 kg	garantie	5 jaar
legborden / schappen aantal	8 stuks	gewicht	55,754 kg
vakbreedte	1300 mm		

Gerelateerde Producten

228369		flessenstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1310 x 335 mm, vaklast 35 kg, 8 niveaus met fleselement, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus met coating in RAL7035 lichtgrijs
228375		fleselement voor flessenstelling, breedte 1300 mm, van staal met coating in RAL7035 lichtgrijs
228429		vloerverankering voor inhaakstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit