

## Blume Förderanlagen bocht 45 ° voor rollenbaan



draagrol van kunststof, wieldiameter 20 mm, baanbreedte 300 mm, asafstand 50 mm



Artikelnummer: 311135



## Blume Förderanlagen Lichte rollenbaan - balie-elementen

### Bocht 45°

bocht 45 ° voor rollenbaan

- draagrol van kunststof
- wieldiameter 20 mm
- baanbreedte 300 mm
- breedte 340 mm
- asafstand 50 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 150 mm
- U-profielrame hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

### Technische details

transporttechniek	transportbaan	breedte	340 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	150 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	50 mm
buiging	45 °	framehoogte	70 mm
roltype	draagrol	framebreedte	20 mm
materiaal rol	kunststof	materiaal frame	staal
diameter rol	20 mm	frameoppervlak	verzinkt
uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel

baanbreedte 300 mm

gewicht 8,6 kg


## Gerelateerde Producten

429248



Zijwaartse geleiding voor bochten voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhoogte

551886



Zijwaartse geleiding voor bochten voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhoogte