

Rollcart Schrankwagen

Traglast 600 kg, Plattform aus Holz,
Ladefläche Länge x Breite 980 x 700
mm, 3 Wände (Drahtgitter) mit Tür,
Zylinderschloss, Gestell in RAL5010
Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158232



Rollcart Schrankwagen

mit Gitterwänden

Schrankwagen

- Traglast 600 kg
- Plattform aus Holz
- Ladefläche Länge x Breite 980 x 700 mm
- 3 Wände (Drahtgitter) mit Tür, Zylinderschloss
- Gestell in RAL5010 Enzianblau
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 1800 x 1150 x 750 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3



Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Schrankausführung	mit Türen
Wagentyp	Schrankwagen	Schiebebügel	1 Stück
Material	Stahl	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	600 kg	Bereifung	TPE
Ladeflächenlänge	980 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenbreite	700 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Höhe	1800 mm	Radlager	Rillenkugellager
Länge	1150 mm	elektrisch leitend	nein
Breite	750 mm	Radanordnung	rechteckig
Material Plattform	Holz	Farbe	enzianblau // RAL5010
Wandtyp	Gitterwände	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter) mit Tür, Zylinderschloss	Gewicht	83 kg

Zubehör

157957		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm
158240		Fachboden für Gitterwagen, Länge x Breite 965 x 695 mm, mit Halterung, aus Holz in Dekor Buche
158403		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 600 kg, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158408	.	4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158412		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158417		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 200 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158422		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Vollgummi, Traglast 1200 kg, Rad Ø x Breite 200 x 50 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar