

## BS-ROLLEN

### Lenkrolle

Traglast 250 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 250 x 50 mm, Nabe mit Rollenlager, Doppelstopp, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 135 x 110 mm



**BS ROLLEN**

Artikelnummer: 524784

## BS-ROLLEN Transportgeräterolle

### Lenkrolle

Lenkrolle

- Traglast 250 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- spurlos
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben
- Durchmesser x Breite 250 x 50 mm
- Naben Länge x Ø 60 x 25 mm
- Schraubloch Abstand 105x80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Doppelstopp
- Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 135 x 110 mm
- Schwenklager mit Kugellager


## Technische Details

Fördertechnik Rollen




Fadenschutz ja

Rollentyp	Transportgeräterollen	Höhe	290 mm
Bauform	Lenkrolle	Länge Nabe	60 mm
Traglast	250 kg	Nabenbohrung	25 mm
Bereifung	Vollgummi	Breite Rad	50 mm
Durchmesser Rad	250 mm	Ausladung	66 mm
Material Felge	Stahlblech	Lauffläche Eigenschaft	spurlos
Radlager	Rollenlager	Länge Platte	135 mm
für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben	Breite Platte	110 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	105x80 mm
elektrisch leitend	nein	Durchmesser Schraubloch	11 mm
Material Gehäuse	Stahl	Oberfläche Felge	verzinkt
Schwenklager	Kugellager	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Feststeller	Doppelstopp	Gewicht	4,22 kg

## Zubehör

524787		Rad, Traglast 250 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 250 x 50 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	---	---

## Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen