

S Crimp 240

PE 38

Warsztat profesjonalny

- Ergonomiczny mikrometr
- Promieniowy ruch szczęk
- Duża siła zacisku
- Elektroniczny panel sterujący z licznikiem i półautomatycznym otwieraniem
- Łatwy dostęp dla końcówek kątowych
- Energooszczędna
- Automagiczne alerty konserwacji



Standard

Opcje



Ergonomiczny mikrometr



Panel sterujący SMART



Elektryczny pedał sterujący



EG



DSP



DST



Mechaniczny zderzak



Szczęki do przewodów hamulcowych i klimatyzacyjnych



Szczęki znakujące

Parametry techniczne

Wydajność	2" 4SP
Zakres zakuwania	4 - 76 mm
Siła zacisku	240 t
Otwarcie ze szczękami	+38 mm
Całkowite otwarcie	118 mm
Długość szczęk głównych	100 mm
Silnik	4 kW
Wymiary	600 x 390 x 630 mm 180 kg wraz z olejem
Szczegóły opakowania ..	1170 x 770 x 1100 mm - 234 kg
Dostępne wersje zasilania	400V 3-fazowe 230V 3F/1F

Dostępne szczęki

N°	Zakres szczęk	Długość	N°	Zakres szczęk	Długość
4	04-06	56 mm	36	36-39	90 mm
6	06-08	56 mm	39*	39-42	90 mm
8	08-10	56 mm	42	42-45	90 mm
10	10-12	56 mm	45*	45-48	100 mm
12	12-15	56 mm	48	48-51	100 mm
15*	15-18	56 mm	51*	51-54	100 mm
18*	18-21	56 mm	54	54-57	100 mm
21*	21-24	56 mm	57*	57-60	100 mm
24*	24-27	70 mm	60	60-66	100 mm
27*	27-30	90 mm	66*	66-70	100 mm
30	30-33	90 mm	70	70-76	100 mm
33*	33-36	90 mm			

* Rozmiary szczęk zawarte w standardowym zestawie.