

Artikelnummer: 187696

Kurzbeschreibung: LED Vloerlamp Butler DUO led stalamp, H 1960 mm

Langbeschreibung: Butler DUO led stalamp, H 1960 mm: Deze staande led-lamp voldoet aan de Europese norm EN 12464-1 voor het werken aan een beeldscherm. Het neutraal wit-licht straalt 50% direct en 50% indirect op de werkplek. Via een touchsensor past u de lichtstraling traploos aan uw eigen wensen aan. Een geïntegreerde bewegingssensor dimt het licht na 10 minuten naar 30% van de helderheid en schakelt de lamp na nog eens 10 minuten helemaal uit. Het flikkeringsvrije licht zorgt voor minder vermoeidheid tijdens het werken en voor een goede kleurweergave en constante kleurtemperatuur. Deze armatuur beschikt over ingebouwde ledlampen. Deze kunnen niet vervangen worden. De staande led-lamp heeft een energie-efficiëntieklasse A+De uitvoering in zilver met de RAL-kleur 9006 past in elk interieur. De massieve sokkel in H-vorm maakt de lamp extra stabiel. Dankzij het dubbele design verlicht u 2 werkplekken met 1 armatuur.

Specificaties:

- Staan­de led­lamp
- Geschikt voor het werken aan een beeldscherm volgens EN 12464-1
- Verlicht gelijkmatig met 50 % direct en 50% indirect licht
- Homogene en schaduwloze lichtverdeling
- Traploos dimbaar met touchsensor
- Ingebouwde bewegingssensor
- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Vermogen: 160 W
- Lumen: 17.600
- Lichtkleur: neutraal wit
- Aantal branduren leds: 50000 uur
- Kleurtemperatuur: 4000 Kelvin
- Gewogen energieverbruik: 160 kwh/1000 h
- Materiaal: aluminium behuizing met zware, stalen voet
- Kleur: blank aluminiumkleurig (RAL 9006)
- Afmetingen: totale hoogte 1960 mm, lengte lichtkop 1240 mm

