

Datenblatt

INCEPTOR GRX



ALLGEMEIN

Art.Nr.:	BE-390-07
EAN:	4030281269618
Norm:	meets partl.EN397:2012+A1:2012

E-Class-Nummer:	40-01-11-01
Zolltarifnummer:	65061010

Datenblatt

INCEPTOR GRX

Der INCEPTOR GRX definiert das Thema Sicherheit neu. Der speziell konstruierte EPS-Thorax und die Helmschale aus PC/ABS absorbieren besonders hohe Stoßenergie - im Scheitelbereich, wie auch seitlich.

Größtmögliche Belüftungslöcher und der ergonomische EPS-Thorax sorgen für herausragenden Tragekomfort. Das Nackenband des INCEPTOR GRX ermöglicht eine stufenlose Weitenregulierung von 54 bis 63 cm. Der Kinnriemen ist mit einer Fidlockschnalle ausgestattet: der ergonomische Magnetverschluss ist einfach zu öffnen und zu schließen, denn er rastet sicher und selbsttätig ein.

Das Gear Rack, mehrere Helmclips und Euroslots erlauben das Anbringen von Zubehörteilen wie Stirnlampe, Gehörschutz oder Nackenschutz. Alle innen liegenden Polsterungen sind austauschbar und können gereinigt oder ersetzt werden. Nicht zuletzt begeistert der INCEPTOR GRX durch seine markanten und klaren Konturen.

INCEPTOR GRX - EN 12492:2012, meets partly EN 397:2012

MERKMALE

Temperaturbereich:
von -30 °C bis +50 °C

Anwendungsbereich:

Bau / Dachdecker / Zimmerer, Baumpflege, Feuerwehr / Rettung / Spezialeinsatzkräfte, Gerüstbau, Hochregallager, Hubarbeitsbühnen, Seilzugangstechnik / Rigging, Windenergie / Offshore Industrie

MAßE

Größe: 54-63cm

Gewicht: 0,45 kg

MATERIAL

Material:

Polycarbonat, Acrylnitril-Butadien-Styrol, Expandiertes Polystyrol
