

**Artikelnummer:** 154809

**Kurzbeschreibung:** Scheren-Röllchenbahnen,  
Bahnbreite 400 mm, mit 4 Stützen

**Langbeschreibung:** Scheren-Röllchenbahnen,  
Bahnbreite 400 mm: variabel in der Förderlänge  
(ausziehbar) und für wechselnde Standorte ideal  
zum kombinierten Einsatz mit Rollenbahnen und  
Förderbändern geringer Platzbedarf in  
zusammengeschobenem Zustand - Achsen mit  
versetzten Rollen bzw. Röllchen hohe Flexibilität  
durch Einsatz als Kurve oder auch als S-Kurve  
verstellbar in der Bauhöhe (700 - 1100 mm)  
fahrbar mittels Lenkrollen flexibel in der  
Streckenführung (es können Kurven gebildet  
werden) mit kugelgelagerten und verzinkten  
Stahlröllchen ( $\varnothing$  48 mm), auf Wunsch auch mit kugelgelagerten Kunststoffröllchen ( $\varnothing$  48  
mm) lieferbar (kein Mehrpreis) Achsabstand: 32 - 130 mm, je nach ausgezogener Länge  
Höhe von 700 - 1100 mm einstellbar, inkl. Stützen Bahnbreite: 400 mm Tragkraft: 100 kg

