

Cascoo roulette fixe

force 250 kg, diamètre 100 mm,
longueur moyeu 40 mm, avec
bandage polyuréthane, moyeu
avec Double roulement à billes,
jante en aluminium, fixation avec
panneau

Numéro d'article: 243565



roulette fixe

- force 250 kg
- diamètre 100 mm
- longueur moyeu 40 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Double roulement à billes
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm
- jante en aluminium
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec panneau

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	conducteur d'électricité	non
modèle	roulette fixe	matériau de boîtier	acier
charge	250 kg	frein	sans
pneumatique	polyuréthane	longueur de moyeu	40 mm
Ø de roue	100 mm	distance trou de vis	80/77x60 mm

matériau de jante	aluminium	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Double roulement à billes	Poids	0,722 kg