


Artikelnummer: 187696

Kurzbeschreibung: LED Stehleuchte Butler DUO

Langbeschreibung: LED Stehleuchte Butler DUO:
Diese LED Stehleuchte eignet sich nach DIN EN 12464-1 für die Arbeit am Bildschirm. Ihr neutralweißes Licht strahlt zu je 50 Prozent direkt und indirekt ab und lässt sich per Touchsensor stufenlos an Ihre persönlichen Lichtbedürfnisse anpassen. Ein integrierter Bewegungssensor dimmt die Leuchte nach 10 Minuten auf 30 Prozent der Helligkeit und schaltet sie nach weiteren 10 Minuten aus. Das flimmerfreie Licht fördert ein ermüdungsfreies arbeiten bei gleichzeitig guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Die LED Stehleuchte der Energieeffizienzklasse A+ ist in Silber mit der RAL-Farbe 9006 ausgeführt und sorgt durch ihren massiven Sockel in H-Form für eine hohe Standsicherheit. Weitere Details: LED Stehleuchte Bildschirmarbeitsplatzfähig nach DIN EN 12464-1 Je 50 % direktes und indirektes Licht Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung Stufenlos per Touchsensor regulierbar Integrierter Bewegungssensor Energieeffizienzklasse: A+ Leistung: 160 W Lumen: 17.600 Lichtfarbe: Neutralweiß Lebensdauer: 50000 h Lichttemperatur: 4000 Kelvin Gewichteter Energieverbrauch: 160 kwh/1000 h Material: Aluminiumgehäuse mit schwerem Stahlfuß Farbe: Silber (RAL 9006) Maße: Gesamthöhe: 1960 mm, Länge Leuchtkopf: 1240 mm



EAN/GTIN: 4260523592789