

## Lacont veiligheidskast storeLAB

Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen, brandkamer getest type 90, hoogte x breedte x diepte 1935 x 595 x 595 mm, vleugel deur, deuraanslag links, 3 niveau(s) met opvanglegborden, onder bodemopvangbak met ingelegde geperforeerde plaat, romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, binnenkant romp met coating in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 200125

storeLAB



## Lacont Veiligheidskast storeLAB

### Type 90

veiligheidskast

- voor opslag in de werkruimte
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- brandkamer getest type 90
- hoogte x breedte x diepte 1935 x 595 x 595 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1700 x 492 x 430 mm
- constructie van staal, binnencorpus van HPL-platen
- vleugel deur, deuraanslag links
- goed afsluitbaar met cilinderslot
- met temperatuurafhankelijke deurblokkering
- deur sluit zelfstandig in geval van brand
- deuraanslag links
- 3 niveau(s) met opvanglegborden, onder bodemopvangbak met ingelegde geperforeerde plaat



- draagvermogen per niveau 75 kg
- Per 64 mm verstelbaar
- opvangvolume bodemopvangbak 22 l
- bodemopvangbak met Ü-teken conform StawaR
- ventilatie via centraal luchtafvoersysteem in de achterwand met ventilatiegleuven bij elk opslagniveau
- ventilatie-aansluiting door fitting DN 80 op het kastdak
- onderbouw sokkel en stelschroeven
- romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, binnenkant romp met coating in RAL7035 lichtgrijs
- front gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- met GS-vignet
- gebouwd conform EN 14470, deel 1, isolatie conform DIN 4102
- voldoet aan de eisen conform TRGS 510, bijlage 3

## Technische details

|                                  |  |                              |  |
|----------------------------------|--|------------------------------|--|
| meubeltype                       | kast   | materiaal                    | staal  |
| opslagtype gevaarlijke stoffen   | kast   | materiaal binnenelement      | HPL-platen   |
| type kast                        | veiligheidskast                                  | kleur romp                   | lichtgrijs // RAL7035  |
| opslagplaats                     | in de werkruimte                                 | kleur binnenelement          | lichtgrijs // RAL7035  |
| geschikt voor gevaarlijke stoffe | aquatoxische en brandbare stoffen                | kleur voorkant               | lichtgrijs // RAL7035  |
| hoogte                           | 1935 mm  | kleur bodem                  | lichtgrijs // RAL7035  |
| binnenhoogte                     | 1700 mm  | oppervlak romp               | gelakt   |
| breedte                          | 595 mm   | oppervlak binnenelement      | m. coating   |
| binnenbreedte                    | 492 mm   | oppervlak front              | gelakt   |
| diepte                           | 595 mm   | oppervlak legbord            | gelakt   |
| binnendiepte                     | 430 mm   | binnenuitrusting             | Gelakt   |
| kast uitrusting                  | legborden, vloeropvangbak                        | afsluitbaar                  | ja   |
| legborden / schappen aantal      | 3 stuks  | sluitsysteem                 | cilinderslot   |
| legbord-/niveautype              | opvanglegborden                                  | type deur                    | vleugel deur   |
| legbord-/niveautype (onderste ni | bodemopvangbak met ingelegde geperforeerde plaat | deuraanslag                  | links  |
| in hoogte verstelbaar legbord    | 64 mm  | deur uitrusting              | temperatuurafhankelijke deurblokkering   |
| draagvermogen legbord            | 75 kg  | deur functie                 | sluit zelfstandig in geval van brand   |
| vloeropvangbak                   | ja   | onderbouw                    | sokkel en stelschroeven  |
| opvangvolume vloeropvangbak      | 22 l   | certificering                | GS   |
| bouwwijze (toelating)            | bodemopvangbak met Ü-teken conform StawaR        | certificering asr            | overeenkomstig Duitse ARBO-wet §4(3) ArbStättV is jaarlijks onderhoud voorgeschreven |
| brandveiligheid                  | brandkamer getest type 90                        | certificering din-/en-normen | gebouwd conform EN 14470, deel 1, isolatie conform DIN 4102                          |
| ventilatieaansluiting kast       | fitting DN 80 op het kastdak                     | certificering trsg           | voldoet aan de eisen conform TRGS 510, bijlage 3                                     |

|                 |   |                |
|-----------------|---|----------------|
| ventilatie kast | via centraal<br>luchtafvoersysteem in de<br>achterwand met<br>ventilatiegleuven bij elk<br>opslagniveau | gewicht 306 kg |
|-----------------|---|----------------|

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 149134 |    | afvoerluchtbeveiliging, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeveiligd, vermogen 0,69 W                             |
| 149136 |    | opzetadapter voor ventilatiesysteem met filter voor kast voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 210 x 310 x 510 mm |
| 200144 |    | opvanglegborden voor veiligheidskast, voor kastbreedte 959 mm, voor een vaklast van 70 kg, van staal gelakt                     |
| 200147 |   | opvanglegborden voor veiligheidskast, voor kastbreedte 959 mm, voor een vaklast van 70 kg, van RVS                              |
| 200149 |    | PE-inlegbak voor legbord, voor veiligheidskast, voor kastbreedte 595 mm   |
| 200153 |    | gifkast voor veiligheidskast, hoogte x breedte x diepte 436 x 447 x 370 mm  |
| 200155 |   | ventilatie-element voor gif-/chemicaliënkast, hoogte x breedte x diepte 249 x 200 x 442 mm                                      |
| 510926 |  | ventilatiesysteem voor gif-/chemicaliënkast, hoogte x breedte x diepte 210 x 310 x 510 mm                                       |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 200237 |  | oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel  |
| 200803 |  | stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag                         |
| 504444 |  | noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm  |
| 508470 |  | EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm |
| 509033 |  | blusdekenbox met deken, voor brandhaarden, hoogte x breedte x diepte 313 x 308 x 159 mm, behuizing van staal, afdekking van glasweefsel  |
| 525732 |  | gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm  |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 525753 |  | gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm  |
| 525760 |  | gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm  |
| 526779 |  | plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage |