


Lacont stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen

voor maximaal 40 x 200 liter vat, op chemiepallets 32 x 200 liter vat en op europallets 24 x 200 liter vat, opslag staand, hoogte x breedte x diepte 2200 x 6200 x 2930 mm, met schuifdeur, van staal verzinkt met lak in RAL 5015 hemelsblauw

Artikelnummer: 200342



Lacont Stellingcontainer voor gevaarlijke stoffen

voor staande vatenopslag op europallets

stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen



- voor maximaal 40 x 200 liter vat, op chemiepallets 32 x 200 liter vat en op europallets 24 x 200 liter vat, opslag staand
- voor opslag buiten
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- constructie van de container ambtelijk toegelaten
- met natuurlijke ventilatie
- hoogte x breedte x diepte 2200 x 6200 x 2930 mm
- uitgerust met doorschuifbeveiliging, vloeistofafvoerende platen voor de achterwand, hijsogen voor leeg transport
- met schuifdeur
- frame gelast
- van staal verzinkt met lak in RAL 5015 hemelsblauw
- thermisch verzinkte voetplaten voorbereid voor vloermontage
- Leveringstoestand voorgemonteerd



Technische details

meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	vloerrooster
opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	bodemopvangbak aantal	4 stuks
stellingtype	stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen	opvangvolume vloeropvangbak	450 l
stellingveld	grondveld	stelling uitrusting	doorschuifbeveiliging, vloeistofafvoerende platen, hijsogen
opslagplaats	buiten	type deur	schuifdeur
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	afsluitbaar	ja
bouwwijze (toelating)	constructie van de container ambtelijk toegelaten	materiaal	staal
bevestigingstype	vloermontage met voetplaten	materiaal verwerking	gelast
hoogte	2200 mm	oppervlak	verzinkt // gelakt
breedte	6200 mm	kleur	blauw // RAL 5015
diepte	2930 mm	oppervlak standaard	verzinkt // gelakt
capaciteit	40 x 200 liter vat	oppervlak traversen	verzinkt // gelakt
capaciteit vaten (max.)	40 x 200 liter vat	kleur standaard	blauw // RAL 5015
capaciteit vaten op chemiepallet	32 x 200 liter vat	kleur traversen	blauw // RAL 5015
capaciteit vaten op europallet	24 x 200 liter vat	kleur uitvoering	blauw // RAL 5015
opslag	staand	levering	voorgemonteerd
ventilatie kast	natuurlijk	lossen per kraan/vorkheftruck no	ja
gebruik	eenzijdig	gebruiksaanwijzing i verordening i	bij actieve opslag van ontvlambare stoffen is technisch mechanische ventilatie vereist
opslagniveau	1 stuks	gewicht	3200 kg

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
510903		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm