

## sangle de levage

force simple directe 2000 kg,  
longueur utile 1 m, en polyester en  
vert

Numéro d'article: 667687



## Sangle de levage

### 2 plis

sangle de levage






- force simple directe 2000 kg
- force ficelage simple 1600 kg
- force suspension double 4000 kg
- longueur utile 1 m
- en polyester en vert
- code de couleurs selon DIN EN 1492-1

## Détails techniques

|                            |                       |                          |                               |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| appareil de levage         | équipement d'arrimage | couleur d'identification | vert                          |
| équipement d'arrimage      | sangle de levage      | nombre de chaînes        | 1 pièce                       |
| charge (simple directe)    | 2000 kg               | matériau                 | polyester                     |
| charge (ficelage simple)   | 1600 kg               | norme                    | DIN EN 1492-1 (code couleurs) |
| charge (suspension double) | 4000 kg               | Poids                    | 0,4 kg                        |

longueur utile 1 m

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 221159 |  | lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux              |
| 221283 |  | gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique  |
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm  |
| 224764 |  | kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines   |
| 510925 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm |