

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 100 kg, met rubberbanden, diameter x breedte 100 x 32 mm, naaf met kogellager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 77 x 67 mm

Artikelnummer: 738151



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Apparaatwielen

Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 100 kg
- met rubberbanden
- Niet-strepend
- diameter x breedte 100 x 32 mm
- schroefgatafstand 61x51/56x46 mm, schroefgat-Ø 8,1 mm
- naaf met kogellager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van kunststof
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 77 x 67 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

transporttechniek	rollen	zwenklager	kogellager
roltype	apparatenwiel	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	totale hoogte	137 mm
draagvermogen	100 kg	wielbreedte	32 mm
banden	rubber	uitlading	38 mm
wiel-Ø	100 mm	loopvlak eigenschap	Niet-strepend

materiaal velg	kunststof	lengte plaat	77 mm
wiellager	kogellager	breedte plaat	67 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	61x51/56x46 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	8,1 mm
materiaal behuizing	kunststof	gewicht	0,46 kg

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken