

BOMANN®**Climatiseur CL 6061 CB**

- puissance frigorifique : 7000 BTU (2,0 kW)
- liquide de refroidissement : R 290
- circulation d'air : jusqu'à 380 m³/h
- 3 fonctions : refroidir, déshumidifier, ventiler
- classe d'efficacité énergétique A
- filtre (amovible)
- volets d'air réglables pour le flux d'air souhaité (vertical + horizontal)
- panneau de commande tactile à capteurs :- minuteur de 24 heures- ventilateur avec 2 vitesses- écran LED- 3 en 1 - refroidissement, déshumidification, ventilation
- système de recyclage de l'eau de condensation (l'eau de condensation est utilisée pour refroidir l'évaporateur)
- le réservoir d'eau résiduelle doit donc être vidé moins souvent
- 4 roulettes faciles à manœuvrer pour un transport aisé
- télécommande infrarouge (pile incluse)
- tuyau d'évacuation de 1,5 m et kit d'évacuation par la fenêtre incl.
- 220—240 V, 50 Hz, 792 W
- avec fiche de courant avec terre - pour nos clients suisses, l'article est en outre livré avec un adaptateur fixe
- dimensions : (L)305 x (P)328 x (H)678 mm



Climatiseur CL 6061 CB



Classe d'efficacité énergétique : A



Produit	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Climatiseur CL 6061 CB	blanc		660611	95273858