

Étiquettes RHINO™

Les rubans RHINO™ ont été conçus pour une utilisation dans des conditions particulièrement difficiles et se caractérisent donc par leur capacité de résistance aux chocs, aux différences de température, aux produits chimiques, aux solvants, à l'eau et aux rayonnements ultra violets. DYMO propose plusieurs matériaux en fonction de l'application, qui sont tous munis d'un adhésif puissant et d'un ruban minutieusement sélectionné pour une qualité d'impression et une capacité de résistance excellentes. Les rubans RHINO™ disposent d'une fente dorsale qui permet un détachage facile.

DYMO®



Étiquette industrielle thermorétractable RHINO™

- en polyoléfine
- résistant à l'humidité, aux températures extrêmes et rayons UV
- technologie d'impression thermique - les étiquettes ne s'effacent ni ne se décolorent
- correspondent aux normes OSHA, ANSI et ISO
- rapport de rétraction: 3:1
- ignifuge, MIL-DTL-23053/5 classes 1 et 3
- pour les LabelPrinter industriels 219, RHINO™ 4200, RHINO™ 5000, RHINO™ 5200, RHINO™ 6000
- **indication:** étiquette de 24 mm, utilisable uniquement pour Rhino™ 6000

Diamètre de fil conseillé:

- pour une largeur de 6 mm: min. 1,18 mm à max. 2,33 mm
- pour une largeur de 9 mm: min. 1,73 mm à max. 3,73 mm
- pour une largeur de 12 mm: min. 2,97 mm à max. 5,13 mm
- pour une largeur de 19 mm: min. 4,64 à max. 8,70 mm

Exemples d'utilisation:

- pour les étiquetages généraux ou les conditions extrêmes
- idéal pour marquer les câbles

Adapté pour:

- utilisateur au bureau
- industrie
- électricien



Visuel de référence: étiquette industrielle thermorétractable RHINO



Visuel de référence: exemples d'utilisation

Produit	Modèle	Dimension de la bande d'écriture	Couleur de la bande	Couleur de l'écriture	Numéro de fabricant	Code
Étiquette industrielle thermorétractable	polyoléfine	6 mm x 1,5 m	blanc	noir	18051	80918051
		6 mm x 1,5 m	jaune	noir	18052	80918052
	polyoléfine	9 mm x 1,5 m	blanc	noir	18053	80918053
		9 mm x 1,5 m	jaune	noir	18054	80918054
	polyoléfine	12 mm x 1,5 m	blanc	noir	18055	80918055
		12 mm x 1,5 m	jaune	noir	18056	80918056
	polyoléfine	19 mm x 1,5 m	blanc	noir	18057	80918057
		19 mm x 1,5 m	jaune	noir	18058	80918058
	polyoléfine	24 mm x 1,5 m	blanc	noir	1805443	80918059
		24 mm x 1,5 m	jaune	noir	1805444	80918793