

Lacont Gefahrstoff-Regalcontainer

Für maximal 12 x 200-Liter-Fass,
Einlagerung liegend, Höhe x Breite x
Tiefe 3550 x 3130 x 1450 mm,
Verschließbar mit Flügeltür, 2
Ebene(n) mit Bodenrost, Aus Stahl
verzinkt mit Lackierung in RAL5015
Himmelblau

Artikelnummer: 200399



Lacont Gefahrstoff-Regalcontainer

für liegende Fässer

Gefahrstoff-Regalcontainer

- Für maximal 12 x 200-Liter-Fass, Einlagerung liegend
- Zur Lagerung im Freien
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Bauweise des Containers behördlich zugelassen
- Höhe x Breite x Tiefe 3550 x 3130 x 1450 mm
- Ausgestattet mit Durchschubsicherung, Flüssigkeits-Einleitblechen vor der Rückwand, Kranösen für Leertransport
- Verschließbar mit Flügeltür
- 2 Ebene(n) mit Bodenrost
- Rahmen verschweißt
- Aus Stahl verzinkt mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
- Feuerverzinkte Fußplatten zur Bodenverdübelung vorbereitet
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert



Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden- / Ebenentyp	Bodenrost
Gefahrstoff-Lagertyp	Regal	Bodenwanne Anzahl	1 Stück
Regaltyp	Gefahrstoff-Regalcontainer	Auffangvolumen Bodenwanne	650 l
Regalfeld	Grundfeld	Türtyp	Flügeltür
Lagerort	im Freien	Material	Stahl
Befestigungsart	Bodenverdübelung über Fußplatten	Material Verarbeitung	verschweißt
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	Oberfläche	verzinkt // lackiert
Bauweise (Zulassung)	Bauweise des Containers behördlich zugelassen	Farbe	blau// RAL5015
Höhe	3550 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt // lackiert
Breite	3130 mm	Oberfläche Traversen	verzinkt // lackiert
Tiefe	1450 mm	Farbe Ständer	blau// RAL5015
Regal Ausstattung	Durchschubsicherung, Flüssigkeits-Einleitbleche, Kranösen	Farbe Traversen	blau// RAL5015
Kapazität	12 x 200-Liter-Fass	Farbe Ausführung	blau// RAL5015
Kapazität Fässer (max.)	12 x 200-Liter-Fass	Anlieferung	fertig montiert
Einlagerung	liegend	Kran-/Staplerentladung erforderl	ja
Nutzung	einseitig	Nutzungshinweis Gefahrstoffveror	Bei aktiver Lagerung entzündbarer Stoffe ist eine technische Zwangsbelüftung vorgeschrieben
Lagerebenen Anzahl	3 Stück	Gewicht	1400 kg
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück		

Dazu passt auch ...

148638		Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit
510903		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm