


C+P

Büro-Sicherheitsschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1226 x 1200 x 500 mm, 2 Ebene(n), Korpus mit Lackierung, Front mit Lackierung

Artikelnummer: 209703



C+P Büro-Sicherheitsschrank

C+P Büro-Sicherheitsschrank

- Feuerschutz: Klasse A1 gemäß DIN 4102
- Höhe x Breite x Tiefe 1226 x 1200 x 500 mm
- 2 Ebene(n)
- Im Raster von 15 mm verstellbar
- Doppel-Flügeltür
- verschließbar mit Doppelbartschloss
- Verriegelung 3-seitig
- Korpus doppelwandig
- Tür doppelwandig
- Konstruktion aus Stahl
- Korpus mit Lackierung
- Front mit Lackierung
- Gewicht 105,48 kg
- mit GS-Zeichen

- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Türtyp	Doppel-Flügeltür
Schranktyp	Sicherheitsschrank	Türkonstruktion	doppelwandig
Höhe	1226 mm	Material	Stahl
Breite	1200 mm	Oberfläche Korpus	lackiert
Tiefe	500 mm	Oberfläche Front	lackiert
Sicherheitsstufe	keine	Farbe Boden	Korpusfarbe
Schrank Ausstattung	Böden	Oberfläche Boden	lackiert
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Schließfach	nein
Höhenverstellraster Ebene	15 mm	abschließbar	ja
Verriegelung	3-seitig	Schließsystem	Doppelbartschloss
Brandschutz versicherbar	Klasse A1 gemäß DIN 4102 nein	Schließbolzen Anzahl	5 Stück
Einbruchschutz	ja	Zertifizierung	GS
Wandkonstruktion	doppelwandig	Garantie	5 Jahre
		Gewicht	105,48 kg

Zubehör

102695		Einlegeboden für Büro-Sicherheitsschrank, Breite x Tiefe 1200 x 500 mm, Aus Stahl mit Lackierung
400345		Hängeregistraturauszug für Büro-Sicherheitsschrank, für Schrankbreite 1200 mm

Dazu passt auch ...

139643		Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/blau
146303		Mobiler Aktenvernichter, Schnittart Partikel 4x10 mm, Schnittleistung bis 6 Blatt, Behältervolumen 30 l, Sicherheitsstufe: P-4, O-1, T-2, E-2, Höhe x Breite x Tiefe 520 x 444 x 360 mm
504279		Bahnhofsuhr, Quarzuhrwerk, Ziffernblatt in weiß mit Balkenziffern, Durchmesser 300 mm, Gehäuse aus ABS in silber, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb