

6160 0010	<b>DATENBLATT</b>
Gültig ab: 21.01.2019	<b>KW Kunststoffwendel</b>

Der Kunststoffwendel ist geeignet zur flexiblen Bündelung von Kabel und Leitungen.



**Material:**

Polyethylen (PE)  
Polyamid (PA)

**Technische Merkmale:**

Bündelungsbereich 1,5mm bis 40,0mm  
 Temperaturbereich PE: -50°C bis +85°C  
 PA: -40°C bis +120°C

**Weitere Eigenschaften:**

Reißdehnung PE: 550%  
 PA: 240%  
 Brandklasse PA: HB nach UL94  
 Halogenfrei  
 UV-Beständigkeit PA

**Farbe:**

Natur  
 Schwarz (PA)  
 Blau  
 Gelb

**Passendes Werkzeug:**

Einziehwerkzeug (Art. Nr. 61759940)

**Maßtabelle:**

Artikel Nr.	Farbe	Material	Bündelbereich mm	Außen-durchmesser	Wanddicke
6160 0010	Natur	PE	1,5 - 7,0	3,0	0,75
6160 0015	Schwarz	PA	2,0 - 7,0	3,0	0,4
6172 2850	Blau	PE	1,5 - 7,0	3,0	0,75
6172 2856	Gelb	PE	1,5 - 7,0	3,0	0,75
6160 0040	Natur	PE	5,0 - 20,0	6,0	0,8
6160 0045	Schwarz	PA	5,0 - 20,0	6,0	0,6
6172 2851	Blau	PE	5,0 - 20,0	6,0	0,8
6160 0050	Gelb	PE	5,0 - 20,0	6,0	0,8
6160 0070	Natur	PE	10,0 - 40,0	12,0	1,0
6172 2840	Schwarz	PA	10,0 - 40,0	12,0	0,8
6172 2852	Blau	PE	10,0 - 40,0	12,0	1,0
6160 0080	Gelb	PE	10,0 - 40,0	12,0	1,0

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.