

# KEL 24

## Listelli passacavo



KEL 24 sono anche disponibili con viti V2A.



KEL 24 sono disponibili su richiesta con fori filettati.

1

### Descrizione

Il KEL 24 utilizza le stesse aperture ed interassi di foratura per il fissaggio dei connettori industriali a 24 poli.

I supporti passacavo, scelti in base al diametro del cavo, accolgono attraverso un taglio il cavo e vengono inseriti poi nel listello.

Può essere scelta una apertura da 36 o da 46 mm a seconda dei cavi da alloggiare. Questa flessibilità è molto utile nel caso dei cavi intestati.

### Vantaggi





- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Serraggio del cavo in accordo con la EN 50262
- Prove di vibrazione
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei supporti passacavo

### Caratteristiche

Materiale	<b>Poliammide (PA)</b>
Infiammabilità	<b>UL94-Vo, autoestinguente</b>
Protezione	<b>IP54, con la scelta e il corretto uso dei supporti passacavo</b>
Temperatura	<b>- 40°C...+ 140°C (statica)</b>
Proprietà	<b>Senza alogeni, senza siliceni</b>
Apertura	<b>36 x 112 mm / Pag. 146 - 147</b>
Spessore KEL	<b>17 mm</b>



### Prodotti correlati

KT - supporti passacavo	Pag. 28 - 32
KEL-SNAP - supporti a scatto	Pag. 20
KEL-EMC - collettori	Pag. 110 - 112
KDR - piastre per fondo quadro	Pag. 118 - 123
FP - piastre di fissaggio	Pag. 124 - 129
MP - piastre di fissaggio	Pag. 130 - 131

Dimensioni	Tipo	Codice	Supporti KT piccolo   grande	Pz
	KEL 24 10	42241	10 -	10
	KEL 24 10 con viti V2A	42241.200	10 -	10
	KEL 24 7	42247	6 1	10
	KEL 24 7 con viti V2A	42247.200	6 1	10
	KEL 24 5	42248	5 -	10
	KEL 24 5 con viti V2A	42248.200	5 -	10
	KEL 24 4	42244	2 2	10
	KEL 24 4 con viti V2A	42244.200	2 2	10

# KEL 16

## Listelli passacavo



Supporti passacavo apribili



KEL 16 sono anche disponibili con viti V2A.



KEL 16 sono disponibili su richiesta con fori filettati.



Dimensioni	Tipo	Codice	Supporti KT piccolo   grande	Pz
------------	------	--------	---------------------------------	----

### Descrizione

Il KEL 16 utilizza le stesse aperture ed interassi di foratura per il fissaggio dei connettori industriali a 16 poli.

I supporti passacavo, scelti in base al diametro del cavo, accolgono attraverso un taglio il cavo e vengono inseriti poi nel listello.

Può essere scelta una apertura da 36 o da 46 mm a seconda dei cavi da alloggiare. Questa flessibilità è molto utile nel caso dei cavi intestati.

### Vantaggi





- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Serraggio del cavo in accordo con la EN 50262
- Prove di vibrazione
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei supporti passacavo

### Caratteristiche

Materiale	Poliammide (PA)
Infiammabilità	UL94-Vo, autoestingente
Protezione	IP54, con la scelta e il corretto uso dei supporti passacavo
Temperatura	- 40°C...+ 140°C (statica)
Proprietà	Senza alogeni, senza siliceni
Apertura	36 x 86 mm / Pag. 146 - 147
Spessore KEL	17 mm

### Prodotti correlati

KT - supporti passacavo	Pag. 28 - 32
KEL-SNAP - supporti a scatto	Pag. 20
KEL-EMC - collettori	Pag. 110 - 112
KDR - piastre per fondo quadro	Pag. 118 - 123
FP - piastre di fissaggio	Pag. 124 - 129

	<b>KEL 16 8</b>	<b>42168</b>	<b>8 -</b>	<b>10</b>
	<b>KEL 16 8</b> con viti V2A	<b>42168.200</b>	<b>8 -</b>	<b>10</b>
	<b>KEL 16 5</b>	<b>42165</b>	<b>4 1</b>	<b>10</b>
	<b>KEL 16 5</b> con viti V2A	<b>42165.200</b>	<b>4 1</b>	<b>10</b>
	<b>KEL 16 4</b>	<b>42164</b>	<b>4 -</b>	<b>10</b>
	<b>KEL 16 4</b> con viti V2A	<b>42164.200</b>	<b>4 -</b>	<b>10</b>
	<b>KEL 16 2</b>	<b>42162</b>	<b>- 2</b>	<b>10</b>
	<b>KEL 16 2</b> con viti V2A	<b>42162.200</b>	<b>- 2</b>	<b>10</b>

# KEL 10

## Listelli passacavo



Supporti passacavo apribili



V2A  
inossidabile

KEL 10 sono anche disponibili con viti V2A.



KEL 10 sono disponibili su richiesta con fori filettati.

1

### Descrizione

Il KEL 10 utilizza le stesse aperture ed interassi di foratura per il fissaggio dei connettori industriali a 10 poli.

I supporti passacavo, scelti in base al diametro del cavo, accolgono attraverso un taglio il cavo e vengono inseriti poi nel listello.

Può essere scelta una apertura da 36 o da 46 mm a seconda dei cavi da alloggiare. Questa flessibilità è molto utile nel caso dei cavi intestati.

### Vantaggi

- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Serraggio del cavo in accordo con la EN 50262
- Prove di vibrazione
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei supporti passacavo


### Caratteristiche

Materiale	Poliammide (PA)
Infiammabilità	UL94-Vo, autoestinguente
Protezione	IP54, con la scelta e il corretto uso dei supporti passacavo
Temperatura	- 40°C...+ 140°C (statica)
Proprietà	Senza alogeni, senza siliconi
Apertura	36 x 65 mm / Pag. 146 - 147
Spessore KEL	17 mm

### Prodotti correlati

KT - supporti passacavo	Pag. 28 - 32
KEL-SNAP - supporti a scatto	Pag. 20
KEL-EMC - collettori	Pag. 110 - 112

Dimensioni	Tipo	Codice	Supporti KT piccolo   grande	Pz
------------	------	--------	---------------------------------	----




KEL 10|6

42216

6|-

10



KEL 10|3

42212

2|1

10

KEL 10|6  
con viti V2A

42216.200

6|-

10

KEL 10|3  
con viti V2A

42212.200

2|1

10

# KEL-B

## Listelli passacavo



Supporti passacavo apribili



KEL-B sono anche disponibili con viti V2A.



KEL-B sono disponibili su richiesta con fori filettati.

Dimensioni	Tipo	Codice	Supporti KT piccolo   grande	Pz
------------	------	--------	---------------------------------	----

### Descrizione

Il KEL-B corrisponde esattamente alle aperture standard 46 × 46 mm.

I supporti passacavo, scelti in base al diametro del cavo, accolgono attraverso un taglio il cavo e vengono inseriti poi nel listello.

Per l'ingresso di cavi e guaine fino a 34 mm di diametro.

### Vantaggi



- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Forma compatta
- Apertura piccola e alta densità di cavi
- Serraggio del cavo in accordo con la EN 50262
- Prove di vibrazione

### Caratteristiche

Materiale	Poliamide (PA)
Infiammabilità	UL94-Vo, autoestinguento
Protezione	IP54, con la scelta e il corretto uso dei supporti passacavo
Temperatura	- 40°C...+ 140°C (statica)
Proprietà	Senza alogeni, senza siliconi
Apertura	46 × 46 mm / Pag. 146 - 147
Spessore KEL	17 mm

### Prodotti correlati

KT - supporti passacavo	Pag. 28 - 32
KEL-SNAP - supporti a scatto	Pag. 20
KEL-EMC - collettori	Pag. 110 - 112
FP - piastre di fissaggio	Pag. 124 - 129

	<b>KEL-B4</b>	<b>42204</b>	4 -	10
	<b>KEL-B4</b> con viti V2A	<b>42204.200</b>	4 -	10
	<b>KEL-B1</b>	<b>42206</b>	- 1	10
	<b>KEL-B1</b> con viti V2A	<b>42206.200</b>	- 1	10