



RGB LED Optische USB Gaming-Maus

USB-A, kabelgebunden, sieben Tasten plus Mausexplorer, 7200 dpi, LED-Beleuchtung, schwarz

Part No.: [190220](#)

EAN-13: 0766623190220 | UPC: 766623190220

RGB Gaming-Maus für Präzisionsarbeit

Die Manhattan RGB LED USB Gaming-Maus wird mit Präzision, Ergonomie, Vielseitigkeit und schickem Look zum perfekten Eingabepartner, sei es bei Spielesessions oder Arbeitsanwendungen. Der hochpräzise Sensor mit bis zu 7200 dpi eignet sich dabei für punktgenaues Zielen in Shootern oder filigrane Photoshop-Arbeiten, lässt sich über die Taste auf der Oberseite aber auch vierstufig an den aktuellen Bedarf anpassen. Durch die ergonomische Form sind auch längere Zock-Einlagen ohne Handgelenksermüdung problemlos möglich. Alle sieben Tasten auf der rutschfreien, griffigen Oberfläche sind auch mit kleineren Händen gut erreichbar. Im Gegensatz zu Funkmäusen sorgt ein extralanges Kabel mit Ferritkern und Stoffummantelung dafür, dass diesem Nager niemals die Akkuleistung ausgeht. In dunklen Räumen werden die integrierten LEDs zum atmosphärischen Hingucker. Dank Plug & Play ist diese Gaming-Maus auf allen Windows-PCs sofort einsatzbereit.

Merkmale:

- Präziser optischer Sensor und robuste Konstruktion für reaktionsschnelle, zuverlässige Performance
- Sieben einfach zu erreichende Tasten für komfortable, umfassende Kontrolle
- Taste auf der Oberseite zum schnellen Wechsel zwischen 1200, 2400,

- 4800 und 7200 dpi, je nach Spiele- oder Arbeitsanwendung
- Ergonomisches Design mit höchstem Komfort für Finger und Handgelenk, reduziert die Belastung und ermöglicht besonders lange Nutzung
- Reibungsfreie Unterseite lässt die Maus weich über fast alle Oberflächen gleiten für perfekte Steuerung sowohl beim Zocken als auch beim Arbeiten
- Integrierte LEDs wechseln die Farbe und beleuchten die Maus in dunklen Räumen
- Extralanges Kabel mit Stoffummantelung und Ferritkern für besonders robuste Verbindung, ohne Abstriche bei Präzision und Performance
- Plug & Play
- Vollständig Windows-kompatibel
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- USB 2.0
- CE
- FCC
- RoHS
- UKCA

Allgemein

- Maus: optischer Sensor; Auflösungen 1200/2400/4800/7200 dpi
- Steuerung: linke und rechte Maustaste mit Scrollrad (Auto-Scroll), Seite vor, Seite zurück, dpi-Anpassung
- LEDs
- Material: ABS-Kunststoff
- Kompatibel mit Windows 98/Me/2000/XP/ Vista/7/8/10/11

Physische Details

- Mausabmessungen: 128 x 72 x 40 mm
- Kabellänge: 1,4 m
- Gewicht: 100 g

Physische Details

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 - 45°C
- Umgebungstemperatur bei Lagerung: -15 - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: <85%

Lieferumfang:

- RGB LED Optische USB-Gaming-Maus
- Kurzanleitung

