



Opis:

Zawory spustowe ECO ze złączką gwintowaną DIN 71, do kontrolowanego spuszczenia cieczy z kanistrów przemysłowych i opakowaniowych, kolor: naturalny

- z udaroodpornego polietylenu do celów spożywczych HDPE/LDPE, z tulejką przyłączeniową do węża
- bardzo dobra odporność chemiczna na kwas, ługi i inne chemikalia
- z czerwoną złączką gwintowaną DIN
- niewentylowane
- przede wszystkim do kanistrów z dodatkowym otworem wentylacyjnym
- odporność na ciśnienie do maks. 0,4 bar (nie nadaje się do przechowywania i dozowania paliw i łatwo parujących substancji, ciśnienie wewnętrzne w zbiorniku może wzrosnąć do 1,0 bar)
- odporność na temperaturę: od -20 °C do +70 °C, nie zawierają bisfenolu A (BPA)
- Prędkość wypływu > 1,5 l/min
- Średnica zewnętrzna tulejki = 19 mm lub 3/4" (strefa wtykania)

Informacje:

Produkt

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Numer produktu | 560600 |
| GTIN | 4007228560602 |
| Taryfa celna | 39174000 |
| Jednostka opakowania (JO) | 5 |

| | |
|-----------|------------------|
| Kolor | naturalny |
| Masa (kg) | 0,06 |

Opakowanie zewnętrzne

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Zawartość w liczbie sztuk | 5 |
| D x S x W (mm) | 515 x 297 x 314 |

| | |
|---------------------|------------|
| Masa brutto OJ (kg) | 0,3 |
|---------------------|------------|

Paleta

| | |
|----------------|--------------------------|
| Liczba pudełek | 36 |
| Liczba warstw | 6 |
| D x S x W (m) | 1,2 x 0,8 x 2,034 |

| | |
|-----------------|--------------|
| kartony/warstwa | 6 |
| Masa (kg) | 128,0 |