

Anschlussleitung

M8 × 1; 4-polig

S61-2M



Elektrische Daten


Versorgungsspannung ≤ 50 V AC/DC

Mechanische Daten



Anschluss 1	Buchse, gerade
Anschlussart 1	M8 × 1, 4-polig
Anschluss 2	abgemantelt
Anzugsdrehmoment	M8: 0,4 Nm
Kabellänge	2 m
Außendurchmesser (d)	4,8 mm
Aderquerschnitt	0,25 mm ²
Schutzart	IP67
Temperaturbereich (fest verlegt)	-25...80 °C
Temperaturbereich (bewegter Einsatz)	-5...80 °C
Kabelmantelmaterial	PVC
Material Aderisolierung	PVC
Material Überwurfmutter	CuZn, vernickelt
Verpackungseinheit	1 Stück

Anschlussbild-Nr. **S02**

Anschlusstechnik-Nr. **7**



● Gerade



* je Kontakt

