

**bott**

## table de travail

verso

hauteur x largeur x profondeur 980 x 1050 x 600 mm, plateau de table en linoléum, équipement : 10 tiroirs, 1 barre de poussée, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre, soubassement 4 roul.



**Numéro d'article: 233236**



### table de travail


- hauteur x largeur x profondeur 980 x 1050 x 600 mm
- plateau de table en linoléum
- équipement : 10 tiroirs, 1 barre de poussée
- à gauche 5 tiroirs
- à droite 5 tiroirs
- force par tiroir 50 kg
- extension de tiroir 100 %
- avec blocage d'extension
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre


- soubassement 4 roul.
- Ø de roue 125 mm

## Détails techniques

type de meuble	table	blocage d'extension	blocage d'extension
type de table	table de travail	matériau de plaque	linoléum
hauteur	980 mm	matériau de châssis	acier
largeur	1050 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
profondeur	600 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
hauteur réglable	non	surface de face avant	finition peinture époxy
équipement établi	10 tiroirs, 1 barre de poussée	couleur de la face avant	rouge pourpre // RAL3004
soubassements à gauche	5 tiroirs	matériau de finition	soudé
soubassements à droite	5 tiroirs	roulant	oui
nombre de tiroirs	10 pièce	nombre/type de roulettes	4 roul.
nombre x hauteur tiroirs		Ø de roue	125 mm
capacité de charge de tiroir	50 kg	Poids	122,95 kg
extension tiroir	100 %		

## Accessoires

233000		séparateurs et parois emboîtables, avec 7 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233001		séparateurs et parois emboîtables, avec 7 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233002		séparateurs et parois emboîtables, avec 13 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233003		séparateurs et parois emboîtables, avec 13 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233004		séparateurs et parois emboîtables, avec 21 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233005		séparateurs et parois emboîtables, avec 21 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233006		séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233016		couche de mousse, longueur x largeur 1050 x 550 mm, en caoutchouc, coloris noir

233449		kit de séparateurs pour tiroirs, avec 33 compartiments, en polypropylène, coloris gris clair
--------	---	--

### Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes