

hofe

tablette de rétention pour rayonnage à tablettes de rétention

largeur x profondeur 1000 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 200 kg, équipé de rebord et pli de sécurité, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 865501



tablette de rétention pour rayonnage à tablettes de rétention






- largeur x profondeur 1000 x 500 mm
- pour une charge max. par tabl. de 200 kg
- équipé de rebord et pli de sécurité
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------|
| type de meuble | rayonnage | profondeur | 500 mm |
| type de rayonnage | accessoires | profondeur de compartiment | 500 mm |
| type de stockage de produits dans | rayonnage | charge maxi par tablette | 200 kg |
| champ de rayonnage | composant | équipement des tablettes / nivea | rebord et pli de sécurité |

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| composant | tablette de rétention | matériau | acier |
| accessoires de rayonnage | tablette | surface de tablette | galvanisé |
| pour type de rayonnage | rayonnage à tablettes de rétention | exécution couleur | galvanisé |
| type tablette/niveau | tablette de rétention | garantie | 5 années |
| largeur | 1000 mm | Poids | 5,08 kg |
| largeur de compartiment | 1000 mm | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 139145 |  | diable à pneus, force 200 kg, Pour Ø de pneu 540 - 820 mm, manuel, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique |
| 139153 |  | chariot pour pneus, pour 8 pneus (largeur 275 mm) pneus de Ø 540 - 820 mm, force 300 kg, 2 plateaux, support de pneus à largeur réglable par vissage, hauteur x longueur x largeur 1430 x 780 x 1205 mm, cadre avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roues avec bandage TPE |
| 201012 |  | bac de rétention, volume de rétention 20 l, hauteur x longueur x largeur 105 x 690 x 440 mm, 4 cases avec 1 bord verseur chacune, en polyéthylène en noir |
| 504734 |  | tabouret d'atelier, assise hauteur 420 - 545 mm, assise en mousse PU en noir, piètement à disque avec bacs de rangement pour outils et petites pièces pour une bonne stabilité, structure en plastique noir, piètement avec roulettes |
| 532403 |  | chariot à outils - équipé, hauteur x largeur x profondeur 950 x 610 x 450 mm, 6 tiroirs, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec laquage en RAL3020 rouge signalisation, face avant avec laquage en RAL7016 gris anthracite |