

META **stysteemstelling -** **aanbouwveld** **CLIP**

CLIP, hoogte x breedte x diepte
3000 x 756 x 636 mm, vaklast 100 kg,
7 niveaus met Stalen bodem,
gebruik eenzijdig - ontworpen voor
plaatsing tegen een wand,
staanders verzinkt met slag- en
krasbestendige poedercoating in
RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt
met slag- en krasbestendige
poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 298161



Das Lagersystem



META Systeem-inhaakstelling CLIP

Aanbouwstelling

systeemstelling - aanbouwveld




- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 3000 x 756 x 636 mm
- veldlast 2020 kg
- vaklast 100 kg
- vak breedte x diepte 750 x 600 mm

- 7 niveaus met Stalen bodem
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren en verstevigingstraversen
- constructie van staal
- staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	eenzijdig
stellingtype	systeemstelling	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	verzinkt // poedercoating
stellingveld	aanbouwveld	oppervlak standaard	verzinkt // poedercoating
materiaal	staal	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren // verstevigingstraversen
hoogte	3000 mm	systeemperforatie	50 mm
breedte	756 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
diepte	636 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	100 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
veldlast	2020 kg	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
legborden / schappen aantal	7 stuks	levering	voorgemonteerd
vakbreedte	750 mm	garantie	5 jaar
vakdiepte	600 mm	gewicht	36,1996 kg

Gerelateerde Producten

150072		ankerpluggenset voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
157691		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 3000 x 600 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, massief plaatstaalwand, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158049		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 3000 x 600 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

158628		afschermrooster, voor inhaakstelling, hoogte x diepte 150 x 600 mm, vrijstaand, van staal
158752		scheidingsplaat, voor inhaakstelling, hoogte x diepte 300 x 600 mm, doorgaand
158876		scheidingsplaat, voor inhaakstelling, hoogte x diepte 400 x 600 mm, doorgaand, van staal
158934		scheidingsplaat, voor inhaakstelling, hoogte x diepte 500 x 600 mm, doorgaand, van staal
298117		legbord voor inhaakstelling, breedte x diepte 750 x 600 mm, voor een vaklast van 100 kg, het legbord wordt met clip-legborddragers bevestigd, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
475358		systeemstelling - aanbouwveld, CLIP, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1006 x 636 mm, vaklast 100 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
609137		muurpluggen voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm
215547		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 75 mm op 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
216063		doos extra sterk, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 410 x 310 x 240 mm
324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in stand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
532431		magazijnstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1056 x 336 mm, vaklast 80 kg, 7 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
991754		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit