

BS-ROLLEN

roue

force 200 kg, diamètre x largeur 400 x 100 mm, longueur moyeu 75 mm, bandage polyuréthane coloris bleu, surface de roulement rainuré, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique

Numéro d'article: 524945



BS ROLLEN®



BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roue

roue




- force 200 kg
- diamètre x largeur 400 x 100 mm
- longueur moyeu 75 mm
- bandage polyuréthane coloris bleu, surface de roulement rainuré
- av. bandage increvable
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en plastique
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	longueur de moyeu	75 mm
modèle	roue	largeur de roue	100 mm
charge	200 kg	surface de roulement	rainuré
pneumatique	polyuréthane	propriété surface de	av. bandage increvable

		roulement
Ø de roue	400 mm	type de profilé profilé rainuré
matériau de jante	plastique	Ø de trou d'axe 20 mm
roulement	roulement à rouleaux	couleur des pneumatiques bleu
conducteur d'électricité	non	Poids 2,96 kg
frein	sans	

Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés