



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	85.1637.035
Artikelbeschreibung	Multifly® -Kanüle 20G mit 200 mm Schlauch und montiertem Multi-Adapter 14.1205, DEHP-frei

Produkteigenschaften

Codierung Farbe	gelb
Safety-Produkt	nein
Anschluss	Membranschraubkappe

Maße

Durchmesser der Kanüle (außen)	20 G / 0,9 mm
Durchmesser des Schlauches	2,3 mm
Länge der Kanüle	19 mm
Länge Schlauch	200 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Produkt nach MPG oder IVD	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE0124
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei
Sterilisation	ja
Pyrogenfreiheit	ja
Lot- oder Seriennummer	Lotnummer

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	480
Art der Innenverpackung	einzel steril verpackt
Stück pro Innenkarton	120
Stück pro Karton	480
Stück pro Palette	20640
Tiefe des Umkartons	442 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	240 mm
Volumen des Umkartons	0,038 cbm
Gewicht des Umkartons	3,64 kg
EAN des Innenkartons	4038917423748
EAN des Umkartons	4038917423458

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

