

Artikelnummer: 156704

Kurzbeschreibung: Werktafel serie adlatus 300, massief beuken blad, B 1250 x D 800 x H 720-1120 mm



Langbeschreibung: Werktafel serie adlatus 300, massief beuken blad, elektr. in hoogte verstelbaar, D 800 of 1000 mm: De werktafel van de adlatus 300 serie is voorzien van een stevige massief beukenhouten blad en is traploos elektrisch in hoogte verstelbaar van 720 tot 1120 mm. Met een breedte tussen 750 en 2000 mm krijgt u de werktafelserie adlatus 300 met een diepte van 800 of 1000 mm. De werktafel uit de adlatus 300 serie heeft een massief beuken blad en kan zonder problemen tot 300 kg dragen. Omdat de adlatus 300 traploos elektrisch in hoogte verstelbaar is van 720 mm tot 1120 mm, kunnen mensen van elke grootte er comfortabel aan werken. De hoogte kan eenvoudig worden aangepast door de op en neer toetsen in te drukken. Dankzij de 2 dubbele hefkolommen met geïntegreerde lineaire aandrijving is de traploze hoogteverstelling zeer geluidsarm en garandeert een synchrone verstelling ook bij ongelijke belasting. Sledes met stelvoetjes en het complete frame voor de plaatsing van het massief beuken werkblad zorgen voor de stabiliteit van de adlatus 300 serie werktafels. Het oppervlak van het 25 mm dikke werkblad is robuust, duurzaam en resistent, de bovenkant en randen van het werkblad zijn geolied. Alle randen zijn ook bewerkt, de voorrand heeft een radius. Bovendien is de adlatus 300 uitgerust met een functionele onderconstructie met twee dubbele hefkolommen, het bedieningselement en de aansluitkabel. In het uitgebreide Schaerfer winkelassortiment vindt u ook geschikte laden voor de onderconstructie. Bestel de adlatus 300 werktafel in de breedtes 750 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm of 2000 mm. De adlatus 300 is naar keuze verkrijgbaar met een diepte van 800 mm of 1000 mm. Op deze kwaliteitswerktafel Made in Germany geven wij vijf jaar garantie. De werktafel wordt volledig gemonteerd geleverd.

- Werkblad: massief beukenhout
- Elektrisch in hoogte verstelbaar van 720 - 1200 mm
- Functionele onderbouw met 2 dubbele hefkolommen (test volgens EN 60335-1)
- Inclusief besturingseenheid en aansluitkabel
- Bedieningselement met omhoog/omlaag-knop
- Compleet frame voor montage van het werkblad
- Sleden met stelvoetjes met stelvoetjes
- Elektrische verstelling door middel van 2 dubbele hefkolommen met geïntegreerde lineaire aandrijving
- Geluidsarme, traploze en absoluut synchrone aanpassing van de werkhoogte, zelfs bij asymmetrische belastingen
- Instelbereik 38 mm/s (zonder laadvermogen)
- Activiteitscyclus: 10 % (6 minuten per uur of 2 minuten ononderbroken werking bij volle belasting)
- Vermogensverbruik in standby-modus: 0,1 W
- Boven- en zijkanten van het werkblad geolied, alle kanten bewerkt, voorrand met radius, dikte: 25 mm
- Volledig geassembleerde levering
- Gemaakt in Duitsland
- Oppervlaktebelasting: max. 300 kg
- Kleur: Lichtgrijs (RAL 7035)
- 5 jaar garantie
- Breedte naar keuze 750 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm of 2000 mm.
- Hoogte: tussen 720 en 1120 mm
- Diepte: naar keuze 800 mm of 1000 mm diep

