


CONGENIAL Duschpaneel Edelstahl, integrierte Ablage, mit therm. Desinfektion, Auf-/Zu-Griff, Edelstahl, Thermostat, DN15



CONGENIAL Duschpaneel Edelstahl, Auf-/Zu-Griff

Mechanische Duscheinrichtung, ausgeführt als Duschelement in Nennweite DN15. Mit thermostatischer Mischeinrichtung zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.

- Edelstahl Duschpaneel. Ausführung mit Montagerahmen zur Aufnahme der Wasserstrecke, inklusive Befestigungsmaterial
- Montagerahmen: Edelstahl 1.4301
- Anschluss von oben oder von hinten möglich
- Multifunktionswerkzeug für Wartungsarbeiten
- adaptive Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL mit manuellem TD-Stopfen bei Funktion thermische Desinfektion
- Upgrade- und Umrüstfunktionalitäten
- Armaturenkörper: entzinkungsbeständiges Pressmessing, als hochwertige Thermostatbatterie, Thermostatgriff: Messing verchromt
- sichtbare Komponenten aus massivem, hochglanzverchromtem Messing, mit Sicherheitsanschlag
- Wahlmöglichkeit des Temperatureinstellbereichs
- integrierte Rückflussverhinderer im Bypass und Rückflussverhinderer und Siebkartuschen für Wasserzuläufe
- alle Funktionsteile ohne Ausbau des Armaturenkörpers bei Wartungsarbeiten von vorne demontierbar
- mechanische Bedienung der Duschfunktion über Auf-/Zu-Griff
- mit oder ohne fugenlos integrierter Seifenablage

Ausführung:

Haubenausführung:
Mit fugenlos integrierter Seifenablage.

Thermische Desinfektion (manuell):
Die thermische Desinfektion einer Dusche auf Basis der adaptiven Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL sowie Armaturenkörper mit Bypass-Magnetventil kann über einen im Bypass installierten manuellen TD-Stopfen direkt pro Dusche vorgenommen werden.

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN15,
Material: Edelstahl,

Bedienung: Auf-/Zu-Griff,
Mischung: Thermostat,
Thermische Desinfektion: mit therm. Desinfektion,
Seifenablage: integrierte Ablage,
Ausführung: Ausführung Brausekopf,

Technische Daten:

Technische Daten
Betriebsdruck: 1,5 - 5,0 bar
Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 70 °C
Wassertemperatur thermische Desinfektion: kurzzeitig, zur therm.
Desinfektion, 80 °C
Durchflussmenge DN15: 0,15 l/s (Durchflussmengenregler)
Abmessungen Edelstahl (BxHxT): 220x1400x80 mm