

**Artikelnummer:** 308651

**Kurzbeschreibung:** Edelstahl-Tischwagen 2 Etagen, mit Berandung, 825 x 500 mm

**Langbeschreibung:** Edelstahl-Tischwagen 2 Etagen, mit Berandung, 825 x 500 mm: Aus Edelstahl 18/0. Eingeschraubte und tiefgezogene Ladeflächen mit umlaufendem Profilrand und großen Radien (ohne Schmutzecken). Mit Antidröhnbelag unterfüttert. Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststeller gemäß europäischer Norm EN 1757-3, massive Abweisrollen schützen vor Beschädigungen Ladefläche: B 825 x T 500 mm



Außenmaß: B 910 x T 590 mm  
Gesamthöhe: 940 mm  
Höhe obere Etage: 695 mm

Etagenabstand: 470 mm  
Tragkraft: 100 kg  
Eigengewicht: 12 kg  
Radabmaß: 100 mm

**EAN/GTIN:** 4250448509535